

## AT Narzędzie do mocowania śrub Interaset

Profesjonalne narzędzie do łatwego montażu śrub Interaset. Bez konieczności używania śrubokrętu, prosty zacisk, bezproblemowe użycie



### Informacja o produkcie


#### Cechy i korzyści

- Osadzak stosowany to wyciągnięcia tła wkręta w celu rozparcia ramion śruby zamocowanej w płycie kartonowo-gipsowej
- Brak konieczności stosowania urządzeń wkręcających

#### Aplikacje

- Półki ścienne i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych
- Montaż lekkich regałów, uchwytów i haków

### Instrukcja montażu



1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić łącznik w otworze. Dobić lekko, tak aby skrzydełka antyrotacyjne schowały się w podłożu
3. Po umieszczeniu łącznika w otworze, użyć odpowiedniego narzędzia w celu jego rozprężenia.

## Informacja o produkcie

Produkt	Zastosowanie
AT-88RAWL	Profesjonalne

## Dane logistyczne

Produkt	Zastosowanie	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
AT-88RAWL	Profesjonalne	1	18	432	0.63	11.3	302.2	5906675906300