


R-STUDS-88 Gängstång, kvalitet 8.8

Gängstång tillverkad av 8,8 stål för användning med kemisk infästning



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Varmförzinkad gängad stång för utomhus- och inomhusmontage
- Kan eftermonteras i vissa fall. (Kontakta teknisk rådgivare)
- Sexkantigt huvud för ett bekvämt användande av en momentnyckel

Användningsområden


- Infästning av kemiska ankare
- Handledare och räcken
- Räcken
- Kabelkanaler
- Konsoler
- Fasadbeklädnad
- Regelverk
- Tunga maskiner
- Lampor
- Skyddsbarriärer
- Vägskyltar
- Räcken
- Officiella platser

Installationsguide



1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger.
3. Vid behov, montera perfostrumpa.
4. Fyll hålet med rekommenderad mängd.
5. Montera gängstången direkt efter att massan har applicerats genom att pressa in den samtidigt som den roteras.
6. Rör inte gängstången förrän massan har härdats.
7. Sätt dit fastsatt material och dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Produktinformation



Storlek	Artikel	Infästning		Fastsatt material		
		Diameter	Längd	Max tjocklek tfix för:		Håldiameter
		d	L	[Swedish]: hnom, 6d	[Swedish]: hnom, 12d	d _f
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-STUDS-08110-88HD	8	110	52	4	9
M10	R-STUDS-10170-88HD	10	170	98	38	12
	R-STUDS-10190-88HD	10	190	118	58	12
M10	R-STUDS-10130-88HD	10	130	58	-	12
	R-STUDS-12160-88HD	12	160	73	1	14
M12	R-STUDS-12220-88HD	12	220	133	61	14
	R-STUDS-12260-88HD	12	260	173	101	14
M16	R-STUDS-16150-88HD	16	150	35	-	18
	R-STUDS-16240-88HD	16	240	125	29	18
	R-STUDS-16300-88HD	16	300	185	89	18
	R-STUDS-16190-88HD	16	190	75	-	18
M20	R-STUDS-20235-88HD	20	235	92	-	22
	R-STUDS-20260-88HD	20	260	117	-	22
	R-STUDS-20300-88HD	20	300	157	37	22
M24	R-STUDS-24300-88HD	24	300	128	-	26
M30	R-STUDS-30380-88HD	30	380	166	-	32

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M8	R-STUDS-08110-88HD	8	110	10	10	9350	0.70	0.70	684.5	5906675388649
M10	R-STUDS-10170-88HD	10	170	10	10		1.09	1.09		5906675473376
	R-STUDS-10190-88HD	10	190	10	10		1.10	1.10		5906675473383
	R-STUDS-10130-88HD	10	130	10	10	9350	1.40	1.40	1339.0	5906675153759
M12	R-STUDS-12160-88HD	12	160	10	10	5040	2.0	2.0	1038.0	5906675153773
	R-STUDS-12220-88HD	12	220	10	10	2560	1.74	1.74	475.4	5906675429014
	R-STUDS-12260-88HD	12	260	10	10	1920	0.50	0.50	126.0	5906675091808
M16	R-STUDS-16150-88HD	16	150	10	10	2560	2.3	2.3	618.8	5906675429038
	R-STUDS-16240-88HD	16	240	10	10	2000	20.0	20.0	4030.0	5906675446677
	R-STUDS-16300-88HD	16	300	5	5	960	2.2	2.2	442.8	5906675429045
	R-STUDS-16190-88HD	16	190	10	10	2560	2.9	2.9	775.5	5906675085579
M20	R-STUDS-20235-88HD	20	235	10	10		4.0	4.0		5906675466798
	R-STUDS-20260-88HD	20	260	5	5	960	3.0	3.0	606.0	5906675153810
	R-STUDS-20300-88HD	20	300	25	25		17.1	17.1		5906675471518

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M24	R-STUDS-24300-88 HD	24	300	2	2	1000	2.0	2.0	1024.0	5906675429052
M30	R-STUDS-30380-88 HD	30	380	2	2	500	4.0	4.0	1039.0	5906675429069