


R-PLS Plast näthylsa

Hylsan för reducerad förbrukning och optimal försegling



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Säkerställer att ankarstången blir korrekt placerad
- Minskar åtgången
- Användarvänlig installation i hålmaterial
- Storleken måste anpassas till hålets diameter och djup
- Det finns inget behov av att rengöra hålet

Användningsområden

- För användning med R-STUDS gängstavar i ihåliga basmaterial
- Används i ihåliga underlag.

Installationsguide



1. Borra och rengör hålet.
2. Sätt in hylsan i hålet.
3. Fyll hela hålet och stäng locket.
4. Installera ankaret och invänta härdning enligt förpackningens anvisning.
5. Avsluta installation med rätt åtdragningsmoment efter full härdning av massan.

Produktinformation

Artikel	Plast maskbehållar storlek	Stud storlek	Håldiameter	Råmaterial	Färg
	[mm]		d		
		-	[mm]	-	-
R-PLS-16085-10	16x85	M10-M12	16	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-16130-10	16x130	M12	16	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-20085-10	20x85	M16	20	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-12050-10	12x50	M8	12	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-12050	12x50	M8	12	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-16085	16x85	M10-M12	16	[Swedish]: polypropylene	transparent
R-PLS-16130	16x130	M12	16	[Swedish]: polypropylene	transparent

Kommersiell produktdata

Artikel	Stud storlek	Håldiameter [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
			Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-PLS-16085-10	M10-M12	16	10	500	6000	0.03	1.45	47.4	5906675347547
R-PLS-16130-10	M12	16	10	400	4800	0.06	2.6	60.7	5906675347554
R-PLS-20085-10	M16	20	10	400	4800	0.04	1.68	50.2	5906675291864
R-PLS-12050-10	M8	12	10	700	8400	0.02	1.40	46.8	5906675377520
R-PLS-12050	M8	12	5000	5000	105000	6.0	6.0	156.0	5906675329925
R-PLS-16085	M10-M12	16	2000	2000	42000	5.8	5.8	151.8	5906675329949
R-PLS-16130	M12	16	1200	1200	25200	5.3	5.3	140.9	5906675329932