


## SM Metallexpander

Metallexpander med metrisk gänga för montering i gipsskiva



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- Levereras utan skruv
- Integrerade anti-rotationsflikar
- Utkjutande armar bidrar till säker fastsättning

#### Användningsområden


- Vägghyllor och badrumstillbehör som är fästa vid gipsskivor
- Radiatorer och köksskåp på gipsskivor
- Bilder och foton
- Lampor
- Strömbrytare
- Handdukhängare
- Gardinstänger
- Klädhängare på ihåliga dörrar

#### Underliggande material

##### Lämplig att användas i

- Gipsskivor
- Fibergips
- Träfiberskivor
- Oriented Strand Board

### Installationsguide



1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Slå in pluggen försiktigt, se till anti-rotations vingarna går in i materialet.
3. Med hålet borrar och fästet insatt, används installationsverktyget eller skruvmejseln för att dra åt skruvhuvudet och expanderar därmed fäst kroppen

## Produktinformation

| Artikel    | Stålkraige |                |    |
|------------|------------|----------------|----|
|            | Diameter   | Minsta avstånd |    |
|            | D          | A              | B  |
|            | [mm]       |                |    |
| R-SN-04038 | 8          | 25             | 8  |
| R-SN-04046 | 8          | 26             | 7  |
| R-SN-05037 | 10         | 27             | 9  |
| R-SN-05052 | 10         | 40             | 13 |
| R-SN-06037 | 12         | 27             | 8  |
| R-SN-06052 | 12         | 38             | 13 |
| R-SN-06065 | 12         | 38             | 13 |
| R-SN-08065 | 14         | -              | -  |

## Installationsdata

| Storlek                                                 |                  |      | M4 | M5  | M6  | M8   |
|---------------------------------------------------------|------------------|------|----|-----|-----|------|
| Håldiameter i underliggande material                    | d <sub>0</sub>   | [mm] | 8  | 10  | 12  | 14   |
| Minsta inbördes avstånd                                 | s <sub>min</sub> | [mm] | 25 | 25  | 25  | 30   |
| Minsta kantavstånd                                      | c <sub>min</sub> | [mm] | 25 | 25  | 25  | 30   |
| Minsta tjocklek underliggande material (försänkt monta- | h <sub>min</sub> | [mm] | -  | 9.5 | 9.5 | 12.5 |

## Kommersiell produktdata

| Artikel    | Kvantitet (st) |                  |       | Vikt (kg) |                  |       | EAN-kod       |
|------------|----------------|------------------|-------|-----------|------------------|-------|---------------|
|            | Låda           | Ytterförpackning | Pall  | Låda      | Ytterförpackning | Pall  |               |
| R-SN-04038 | 100            | 1800             |       | 0.00      | 0.00             |       | 5906675224015 |
| R-SN-04046 | 100            | 1800             |       | 0.00      | 0.00             |       | 5906675172620 |
| R-SN-05037 | 100            | 1800             |       | 0.00      | 0.00             |       | 5906675172644 |
| R-SN-05052 | 100            | 1200             |       | 0.00      | 0.00             |       | 5906675172668 |
| R-SN-06037 | 100            | 1200             | 28800 | 1.76      | 21.1             | 536.9 | 5906675172682 |
| R-SN-06052 | 100            | 1200             | 28800 | 2.3       | 27.0             | 678.0 | 5906675172705 |
| R-SN-06065 | 100            | 1200             | 28800 | 1.16      | 13.9             | 364.1 | 5906675172729 |
| R-SN-08065 | 100            | 100              | 19600 | 1.58      | 1.58             | 339.7 | 5906675239606 |