

R-STUDS-A2FL Gängstång i rostfritt A4 stål med platt huvud

A4 rostfri gängstång för utomhus och i utsatta förhållanden



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Högpresterande kemisk infästning i kapslar, patroner eller med CFS + -refillsystemet
- Rostfritt stål i A4-kvalitet tillåter användning utomhus och i väderutsatta förhållanden
- Kan eftermonteras i vissa fall. (Kontakta teknisk rådgivare)
- Platt ände för snabb manuell installation utan speciellt verktyg

Användningsområden


- Parabolantenner
- Handledare och räcken
- Skyddsbarriärer
- Balkar
- Grindar och staket
- Lampor
- Stadionsäten
- Kabelstegar
- För att fästa elskåp, sanitetsprodukter, kabelstegar etc

Installationsguide



1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger.
3. Vid behov, montera perfostrumpa.
4. Fyll hålet med rekommenderad mängd.
5. Montera gängstången direkt efter att massan har applicerats genom att pressa in den samtidigt som den roteras.
6. Rör inte gängstången förrän massan har härdat.
7. Sätt dit fastsatt material och dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Produktinformation



Storlek	Artikel	Infästning		Fastsatt material		
		Diameter	Längd	Max tjocklek tfix för:		Håldiameter
		d	L	[Swedish]: hnom, 6d	[Swedish]: hnom, 12d	d _r
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-STUDS-08110-A4FL	8	110	52	4	9
M10	R-STUDS-10130-A4FL	10	130	58	-	12
	R-STUDS-10170-A4FL	10	170	98	38	12
	R-STUDS-10240-A4FL	10	240	168	108	12
	R-STUDS-10300-A4FL	10	300	228	168	12
M12	R-STUDS-12140A4FL	12	140	53	-	14
	R-STUDS-12160-A4FL	12	160	73	1	14
	R-STUDS-12190-A4FL	12	190	103	31	14
	R-STUDS-12220-A4FL	12	220	133	61	14
M16	R-STUDS-16190-A4FL	16	190	75	-	18
	R-STUDS-16200-A4FL	16	200	85	-	18
	R-STUDS-16220-A4FL	16	220	105	9	18
	R-STUDS-16260-A4FL	16	260	145	49	18
M20	R-STUDS-20260-A4FL	20	260	117	-	22
	R-STUDS-20800-A4FL	20	800	657	537	22
M24	R-STUDS-24300-A4FL	24	300	128	-	26
	R-STUDS-24350-A4FL	24	350	178	34	26
M30	R-STUDS-30440-A4FF	30	440	226	46	32

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M8	R-STUDS-08110-A4 FL	8	110	10	10	4200	0.43	0.43	210.2	5906675260440
M10	R-STUDS-10130-A4 FL	10	130	10	10	9600	0.80	0.80	799.9	5906675260457
	R-STUDS-10170-A4 FL	10	170	10	10	530	1.02	1.02	83.8	5906675261409
	R-STUDS-10240-A4 FL	10	240	10	10	1000	13.3	13.3	1355.0	5906675417851
	R-STUDS-10300-A4 FL	10	300	10	10		2.2	2.2		5906675422787
	R-STUDS-12140A4 FL	12	140	10	10	1000	1.50	1.50	180.0	5906675343846
M12	R-STUDS-12160-A4 FL	12	160	10	120	1800	1.37	16.5	277.3	5010445001727
	R-STUDS-12190-A4 FL	12	190	10	10	5760	1.62	1.62	962.5	5906675261393
	R-STUDS-12220-A4 FL	12	220	10	10		1.77	1.77		5906675467535
M16	R-STUDS-16190-A4 FL	16	190	10	10	960	2.9	2.9	309.3	5906675260471
	R-STUDS-16200-A4 FL	16	200	10	10		3.3	3.3		
	R-STUDS-16220-A4 FL	16	220	10	10	1000	3.3	3.3	361.6	5906675267425
	R-STUDS-16260-A4 FL	16	260	10	10	240	41.0	41.0	1014.0	5906675176468

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M20	R-STUDS-20260-A4 FL	20	260	5	5	1600	3.0	3.0	1002.2	5906675260488
	R-STUDS-20800-A4 FL	20	800	1	1	420	1.85	1.85	807.0	5906675449708
M24	R-STUDS-24300-A4 FL	24	300	10	10	770	10.5	10.5	841.2	5906675260495
	R-STUDS-24350-A4 FL	24	350	10	10		9.7	9.7		5906675491738
M30	R-STUDS-30440-A4 FF	30	440	1	1	100	2.3	2.3	260.0	5906675390437