

MN 91-147 Пила шаблева 18В, 20 мм

Легка шабельна пила для різання дерева та інших будівельних матеріалів**Особливості та переваги**

- Електричний інструмент, сумісний з батареями Modeco System 18V
- Глибина різання в деревині до 150 мм
- Маятникова дія
- Регулювання стопи без використання інструментів
- Електронне регулювання частоти ходів
- Електронний захист зупиняє пристрій у випадку блокування шпинделя
- Прогумована, профільована ручка збільшує зчеплення та комфорт роботи
- Зручна та легка конструкція зменшує втому під час тривалої роботи

Використання

- Призначений для різання дерева, деревних матеріалів, пластмас, металів та інших будівельних матеріалів

Обладнання

- [Ukrainian]: MN-91-147 Reciprocating saw 18V, 20mm
- [Ukrainian]: Parallel fence
- [Ukrainian]: User manual
- [Ukrainian]: Carton box

Користувачі

- Монтажники
- Мережі типу DIY
- Механіки
- Електрики
- Теслі

Товар пов'язаний

- MN-91-130 Акумулятор 18В 1,5А-год
- MN-91-131 Акумулятор 18В 2А-год
- MN-91-132 Акумулятор 18В 3А-год
- MN-91-133 Акумулятор 18В 4А-год
- MN-91-135 Зарядний пристрій 18В, 2,4А
- MN-91-136 Дриль-Викрутка 18В 22 НМ
- MN-91-137 Дриль-Викрутка 18В 40 НМ
- MN-91-138 Дриль-Викрутка ударна 18В 40 НМ
- MN-91-139 Викрутка ударна 18В 180 НМ
- MN-91-140 Ударний ключ 18В 350НМ
- MN-91-141 Перфоратор 18В SDS-PLUS 0,9 Дж
- MN-91-142 Перфоратор 18В SDS-PLUS 1,2 Дж
- MN-91-143 Кутова шліфувальна машина 18В, 115мм
- MN-91-144 Дискова пила, 18В, 165мм
- MN-91-146 Лобзик 18В SUW 80 мм

Технічні дані

Індекс	Напруга акумулятора	Частота ударів	Довжина кроку полотна	Глибина різання в дереві	Глибина різання в сталі	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[Вт]	□	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[кг]	[кг]	
MN-91-147	18	0 - 3000	20	150	5	1	5	2.0	10.2	5906757001633

Застереження



- Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху (протишумові навушники, беруші)
- Завжди використовуйте засоби захисту очей (окуляри, захисні окуляри або захисні шоломи)
- Завжди використовуйте засоби захисту рук (рукавиці)
- Прочитайте інструкцію з обслуговування