


MN-92-304 Плиткоріз електричний 450 Вт

Різак для настільної плитки на 450 Вт з лезом \varnothing 180 мм та регульованим столом



Сертифікати (познач.):



Особливості та переваги

- Різак потужності 450 Вт забезпечує точне та швидке різання та вирізування керамічної плитки
- Регульований нахил столу 0-45° дозволяє різати плитку під кутом
- Стіл з оцинкованої сталі підвищує стійкість до механічних пошкоджень та вологості
- Водне охолодження полегшує різання та зменшує знос леза
- Шаблон для різання на 45 градусів полегшує нестандартне різання
- Red Plug Service гарантує швидкий ремонт пошкодженого інструменту завдяки безкоштовній доставці кур'єром від і до замовника

Використання

- Призначений для різання плитки та теракоти

Обладнання

- [Ukrainian]: 45° cutting template
- [Ukrainian]: 180 mm diamond blade

Користувачі

- Плиточники
- Покрівельники

Товар пов'язаний

- MN-78-21 Диски алмазні суцільні
– MN-78-214
- MN-78-2 Диски алмазні суцільні для торцевих машин
– MN-78-210
- MN-78-20 Диски алмазні суцільні Mags
– MN-78-204

Технічні дані

Індекс	Потужність	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[Вт]	[шт.]	[шт.]	[кг]	[кг]	
MN-92-304	450	1	1	11.0	11.0	5906757274419

потужність	450 Вт
діаметр диску	Ø 180 мм
діаметр шпинделя	Ø 22,23 мм
оберти	0 - 2 950 об/хв.
макс. Глибина різання	0 - 30,0 мм
розмір стола	385 x 395 мм
довжина кабелю	3 мм

Застереження



- Завжди використовуйте засоби захисту очей (окуляри, захисні окуляри або захисні шоломи)
- Завжди використовуйте засоби захисту рук (рукавиці)
- Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху (протишумові навушники, беруші)
- Прочитайте інструкцію з обслуговування
- [Ukrainian]: USER'S MANUAL. Always follow safety instructions contained in the user's manual and applicable health and safety at work regulations. The failure to comply with warnings and recommendations contained therein may result in electric shock, fire, serious injuries and even death. Read and understand the user's manual carefully and keep it for future reference